

气冷式铝箔封口机 CVC 2000-TS



CVC 2000-TS 气冷式铝箔封口机应用在瓶罐的铝箔密封,可防止产品遭篡改,保持药物新鲜,防止被盗,并在运送时保护药粒或药粉不外泄。

旋紧瓶盖的瓶子通过电磁感应线圈下方时 ,电磁波感应到瓶盖内的铝箔垫片,产生 热能瞬间将瓶盖内铝箔垫片熔合密封于 瓶口上。

机台特色:

- · 紧凑设计省空间,易于搭配各式瓶包装线 进行瓶口的铝箔封口
- · 搭配5.7吋彩色触控屏幕,易于操作与 调整
- ·采用微处理器控制系统,确保铝箔封口的 稳定品质输出
- · 易干搭配各式生产线速度
- ·输出功率:高达2.25 KW
- · 触控屏幕可设定密码,监控生产状态与 提供屏幕的错误报警故障排除支持
- ·事件纪录最高可储存4,000笔机台生产 事件
- · 20 组记忆组可供快速存取产品资料




CVC 2000-TS 机器规格	
输送带速度	最小值: 每分钟 2,130 mm 最大值: 每分钟 7,620 mm
适用产品尺寸	瓶盖直径: Ø28 mm (*) 瓶盖间距: 最小值 6.4 mm 传感器间距: 最大值 1,219 mm
电压	240 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗电量	2,250 VA
温度	最大值: 50° C
机器尺寸(长x宽x高)	792 x 932 x 1,506 mm

*瓶盖之间需要有一个最小的开口,以便传感器可以检测出何时有瓶。容器的形状和颈口构造也会影响操作。。

技术规格

选配项目:


- · 各式铝箔与瓶盖检测及剔瓶系统
- ·剔瓶确效
- · 入瓶挡瓶闸门
- ·三色警示灯组
- ·比例速度控制
- · 电脑操作界面控制
- ·CE机型
- ·控制箱体采用密封设计,防护等级高达IP65



·铝箔封口系统




· 5.7吋彩色触控屏幕组




·操作画面易于设定

机器视图

上视图



正视图



上述相关机器尺寸适用于标准机型。输送带为选配项目,输送带长度可依照客户实际需求制订。本机搭配独立输送带时可单机独立运作,也可以整合到自动包装生产线中。所有CVC设备均享有一年的零件保固。欢迎洽询本公司取得完整的保固内容。



CVC TECHNOLOGIES, INC. 皇将(上海)包装科技有限公司



www.cvc-sh.com



微信公众号

联络我们

中国

記山市周市镇康庄路77号 电话:(512) 8363 6368 传真:(512) 8363 6638 sales@cvctechnologies.com www.cvc-sh.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337 Phone: +1 (909) 355-0311 sales@cvcusa.com www.cvctechnologies.com

亚太总部 - 台湾

Phone: +886 (4) 2496-3666 sales@cvctechnologies.com

印度

Phone: +91 (22) 2562-1242 sales@cvctechnologies.com